

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

滑轨，1 U，深度可调

状态: 2025-12-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - 滑轨，1 U，深度可调 用于服务器机柜和网络机柜，带两个英制安装层面和 TE L 型安装角轨

用于 TE，19" 安装框架，L 形型轨，可拉出。

特征

型号	DK 7063.883
产品描述	滑动轨分别拉伸到必要的长度，并固定在前后安装层面之间。由于使用了背侧悬挂凸耳和前侧螺钉，只要一人就可方便安装。需要集成的安装组件在滑动轨上平行插入，并可选择通过固定孔在安装层面上固定。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
说明	特别细的滑动轨构造可使用于大多数需集成的英制安装组件。通过在标准安装层面上的固定，使其不受生产厂家的局限。滑动轨造成滑动轨下安装空间略微减小, 这样只能有限使用下面的高度单位。
承载力（静态）	80 kg
支托平面	宽度: 50 mm
长度	590: 930 mm
包装单元	2 件
净重	3.25
税率号	73269098
EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261