Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7492.070 滑动轨,重型负载

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7492.070 - 滑动轨,重型负载 用于 TS 网络机柜,带两个固定平面

用于具有两个固定平面的 TS 网络机柜,可支承重型安装件。

特征

型号 	DK 7492.070
型式	用于固定安装在两个 19" 安装平面之间
产品描述	用于支撑重型安装设备。滑动轨简单地悬置和定位在有凹槽的安装角轨上,并用螺钉固定。与附加深度支撑条组合安装或是在宽度为 800 mm 的机柜上与安装角轨附加固定件组合安装,在负荷不均匀分布时,可对安装角轨起到抗翘曲的作用。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between mounting levels	698 mm
承载力	80 kg 静态负荷
说明	不适合与 19 公安装框架组合 请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。 与 L 型安装角轨组合使用时,需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
支托平面	宽度: 55 mm 深度: 661 mm
包装单元	2 件
净重	1.52
毛重	1.719

© Rittal 2025

特征

税率号	73269098
EAN	4028177541382
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3