## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7715.735 壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2025-11-28 (来源: rittal.com/cn-zh)



# DK 7715.735 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 预装有安装角轨,深度可调

三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上方封闭下方具有刷条组件的封盖板、安装轨、C型轨、排出过滤器、接地轨、挂壁式固定支架

#### 特征

型号	DK 7715.735
型式	壁挂式箱体 IT 预装有安装角轨,深度可调
产品描述	通过铰链,可以很轻松的操作壁挂式机柜。
材料	壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分:RAL 7035 透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围	壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条,两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 27mm 间距的模数孔,深度间距可无级调节,左右各配一个出风过滤窗星型接地轨装饰型透明门1 控制柜双齿钥匙 5 号壁板固定支架 10 mm用于锁芯的微型舒适型手柄安全锁 3524 E

© Rittal 2025

2

## 特征

高度单位	15 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 746 mm 深度: 573 mm
安装深度	520 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm 可用高度: 683 mm
可转动部分的深度	416 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力 (静态)	750 N
基本材料	钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元	1件
净重	42.75
毛重	45
税率号	94032080
EAN	4028177324244
E-Number Sweden	E7239959
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# 批准

© Rittal 2025 3

# 批准

批准

UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025