Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7979.104 PDU basic

状态: 2025-12-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7979.104 - PDU basic

高端 IT 机架配电设备: 稳固 PDU 配备紧装式基础配电设备用于 IT 应用领域中。







特征

型号	DK 7979.104
型式	型式 19"
产品描述	紧凑式基本配电。基本型 PDU 可以为每个 IT 机柜方便地提供专业配电方案,PDU 设计成可以水平安装在 19" 机架或垂直安装不占机架 U 位(零 U 安装)。
您的获益	如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色) VX IT 的免工具安装套件
材料	铝挤压型材,经铝阳极氧化处理 插槽:塑料
供货范围	用于 IEC C14, C20 插头的插头锁 包括固定件
选项	型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中 可选择其他箱体颜色

© Rittal 2025

特征

尺寸	高度: 44 mm	
	深度: 144 mm	
	长度: 450 mm	
插座数量和型号	4 x C13 / 2 x C19	
额定工作电压	230 V (交流)	
额定电流(最大)	32 A	
额定功率	7.4 kW	
供电	数量: 1	
	每个供电电源的相数: 1~	
连接电缆长度	3 m	
接线方式	CEE	
准则	EMC 指令 2014/30/EG	
	低电压指令 2014/35/EU	
标准	EN 62368-1	
	EN 61000-3	
	EN 61000-4	
	EN 61000-6	
	EN 62053-21	
工作温度范围	5 °C50 °C	
空气湿度(没有凝露)	1095 %	
贮存温度范围	-20 °C70 °C	
适用于	箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 800 mm	
	箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 800 mm	
	箱体类型: TX CableNet: ≥ 800 mm	
包装单元	1件	
净重	3	

© Rittal 2025

特征

毛重	3.32
税率号	85366990
EAN	4028177947375
E-Number Sweden	E8407004
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025 4