Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7979.130 PDU basic

状态: 2025-12-13 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7979.130 - PDU basic

高端 IT 机架配电设备: 稳固 PDU 配备紧装式基础配电设备用于 IT 应用领域中。







2

特征

产品描述 您的获益 : 材料	DK 7979.130 紧凑式基本配电。基本型 PDU 可以为每个 IT 机柜方便地提供专业配电方案,PDU 设计成可以水平安装在 19" 机架或垂直安装不占机架U位(零 U 安装)。 如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
您的获益	电方案,PDU 设计成可以水平安装在 19" 机架或垂直安装不占机架U位(零 U 安装)。如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
材料 结	零∪空间中
;	VX IT 的免工具安装套件
供货范围	铝挤压型材,经铝阳极氧化处理 插槽:塑料
•	用于 IEC C14, C20 插头的插头锁 包括固定件
	型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装 置,可集成到 PDU 箱体中

© Rittal 2025

特征

尺寸	宽度: 44 mm 深度: 70 mm 长度: 695 mm
插座数量和型号	9 x C19
额定工作电压	400 V (交流)
额定电流(最大)	16 A
额定功率	11 kW
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 3~
连接电缆长度	3 m
接线方式	CEE
准则	EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU
标准	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 62053-21
工作温度范围	5 °C50 °C
空气湿度(没有凝露)	1095 %
	-20 °C70 °C
适用于	箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,200 mm 箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,200 mm
包装单元	1件
净重	2.5
毛重	2.86

© Rittal 2025 3

特征

税率号	85366990
EAN	4028177947467
E-Number Sweden	E8407012
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

批准

解释 符合性声明

4