


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8900.060

## 断路器罩盖（美国型）用于 TS

状态: 2025-6-26 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8900.060 - 断路器罩盖（美国型）用于 TS

TS 隔离开关罩（USA 版），符合美国法规，只与主开关的控制杆相连。



## 特征

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号   | TS 8900.060                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 产品描述 | 包括主门锁，根据美国规定，用于控制机柜和控制机柜组合的安全门<br>只能与下列总开关的操纵杆组合：Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1<br>和 140 U-K-FCX04，Square D 9422 A1，用于 SENTRON 系列紧装式<br>断路器 Max-Flex 驱动装置的西门子手柄（ED、FD、LD、JD。不用<br>于西门子断路器 3VL）US 订货号：FHOH，General Electric TDA 种<br>类 1 和 2，Moeller NZM-XSHGVR 12-NA。 |
| 您的获益 | 与操作机构、近旁箱门连锁装置、推杆组合可以满足 UL 508 A 的要<br>求。<br>宽度仅为 100 mm 的紧凑型设计。<br>安装取代一块侧板。由此可以通过这罩盖将所有单门标准型 TS 8 机<br>柜扩装成断路器机柜。保留机柜的整个安装面。<br>可选择装配在机柜左侧或右侧。<br>结合可以集成的 TS 安装板中间件，主机柜的安装层面可以在宽度上<br>扩大 100 mm。                                                                   |

# 特征

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 材料                       | 钢板                                       |
| 表面                       | 粉末涂层                                     |
| 颜色                       | RAL 7035                                 |
| 供货范围                     | 包括主门锁、覆盖板和安装固定件。                         |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55                                    |
| 防护等级 NEMA                | NEMA 12                                  |
| 尺寸                       | 宽度: 100 mm<br>高度: 2,000 mm<br>深度: 600 mm |
| 包装单元                     | 1 件                                      |
| 净重                       | 27.1                                     |
| 毛重                       | 29.6                                     |
| 税率号                      | 73269098                                 |
| EAN                      | 4028177598317                            |
| ECLASS 8.0               | 27180101                                 |

# 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|