

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# undefined 8900.140 并联柜系统 VX25

状态: 2026-4-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# undefined 8900.140 - 并联柜系统 VX25 带前后门基础型机 柜

机柜结构标准：带前门和后门的机柜架、2 块安装板、顶板、分段式底板。适用于高效机柜内部安装。



## 特征

型号	8900.140
型式	2 块安装板，居中
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 前后门：钢板，2.0 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，外经粉末图层，织纹
颜色	RAL 7035

# 特征

---

供货范围	带前门和后门的机柜架 门铰链在右边，可换到左边 顶板 底板 锁：3 mm 双齿 2 块安装板，居中 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 安装套件用于安装板的背靠背安装
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
IK 编码	IK10
门数	2
基本材料	钢板
包装单元	1 件
产品描述	VX 并柜系统，宽 x 高 x 深：800 x 2000 x 800 mm、钢板、2 块安装板居中、前后单门

---