# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# GA 9112.210 铸铝箱体 GA

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



# GA 9112.210 - 铸铝箱体 GA

用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级: IP 66。







### 特征

型号	GA 9112.210
材料	箱体:铸铝
	箱盖: 铝铸件,周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈
表面	织纹
颜色	RAL 7001
供货范围	箱体配有箱盖
	箱盖螺钉,已装配,不会脱落
	用于固定支承轨的螺钉
	用于连接接地保护的螺钉
Protection category NEMA	NEMA 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 160 mm
	高度: 160 mm
	深度: 93 mm

© Rittal 2025

### 特征

基本材料	铸铝
包装单元	1件
净重	1.69
毛重	1.79
税率号	84879090
EAN	4028177145436
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025