

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9113.210

铸铝箱体 GA

状态: 2026-5-9 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9113.210 - 铸铝箱体 GA

用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级：IP 66。



特征

| | |
|--------------------------|--|
| 型号 | GA 9113.210 |
| 材料 | 箱体：铸铝 箱盖：铝铸件，周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈 |
| 表面 | 织纹 |
| 颜色 | RAL 7001 |
| 供货范围 | 箱体配有箱盖 箱盖螺钉，已装配，不会脱落 用于固定支承轨的螺钉 用于连接接地保护的螺钉 |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |
| IK 编码 | IK08 |
| 尺寸 | 宽度: 260 mm 高度: 160 mm 深度: 93 mm |
| 基本材料 | 铸铝 |

特征

| | |
|------------|-----------------|
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.2 kg |
| 毛重 | 2.34 kg |
| 税率号 | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | 铸铝箱 W260H160D90 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|