

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9209.600

防爆箱体

状态: 2024-5-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9209.600 - 防爆箱体 塑料，空箱体配有铰接门

带有铰接门的塑料 Ex 箱体



特征

型号	KEL 9209.600
使用范围	1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU 适用环境温度范围：-30 °C...+80 °C 可通过内置的设备限制标注的温度 防护等级依据 EN 60 079 标准：通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料	箱体：玻璃纤维增强的不饱和聚合物，表面耐抗性：< 10 $\times$ Ω 门：玻璃纤维增强的不饱和聚酯，表面电阻：< 10 $\times$ Ω 四周带有发泡硅树脂密封圈 安装板：钢板，镀锌
颜色	RAL 9011
供货范围	箱体 门 安装板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,000 mm 深度: 300 mm
安装板尺寸（宽 x 高）	717 mm x 950 mm

特征

Certificate IEC EX PTB 10.0011U	是的
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	是的
基本材料	塑料
锁	锁具规格: 三点式锁杆 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 66
包装单元	1 件
重量/包装	39 kg
税率号	94037000
EAN	4028177138452
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

批准

批准	ATEX
证书	防护等级
解释	制造商声明