

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.310

Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX

Estado: 13/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.310 - Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX

Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX en tamaño 3 para placas de montaje. La cubierta puede bloquearse, precintarse y dispone de un control de fusibles visual. La verificación de la tensión se realiza de forma segura mediante puntos de medición integrados en la cubierta. Los seccionadores bajo carga para fusibles NH disponen de una posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento. Tipo de conexión con conexión roscada tamaño M10.



Características

Referencia	RX 9363.310
Ejecución	Para montaje sobre placa de montaje
Ventajas	Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable Verificación de la tensión a través de abertura separada Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo

Características

Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Fusibles	NH 3
Tensión asignada de aislamiento U _i	1.000 V
Tensión de servicio	690 V c.a.
Para tamaño NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 298,5 mm Profundidad: 128,7 mm
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...35 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
N° de polos	3 polos
Grado de suciedad	3
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Carga combustible	44,94 MJ/m ²
Potencia de pérdida máx.	84 W
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3,8 kg
Peso bruto	3,882 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	1,68
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,87
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001040
Descripción producto	RX Seccionador bajo carga para fusibles NH, t. 3, 630 A, 3 polos, tornillo M10, montaje sobre placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones

CQC-CCC

Explicaciones

Declaración de conformidad

PCF-declaration