

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.144 Puertas parciales

Estado: 2/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.144 - Puertas parciales para TS

Bisagras a elección a derecha o izquierda.



Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | TS 9672.144 |
| Descripción producto | Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort. |
| Material | Chapa de acero, 2 mm |
| Superficie | Pintura estructurada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Perfil de separación Bisagras Piezas de cierre Incl. material de fijación |

Características

| | |
|---|--------------------------------------|
| Dimensiones | Anchura: 400 mm Altura: 400 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 400 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 con armario completo |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3,637 kg |
| Peso bruto | 3,837 kg |
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descripción producto | SV Puerta parcial An x Al 400x400 MM |