

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1552.500

## E-boxy EB

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1552.500 - E-boxy EB

Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.

## Funkce

Obj. číslo	EB 1552.500
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy Závěs 180° Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Montážní deska
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 300 mm Hloubka: 80 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	175 mm x 285 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm

## Funkce

---

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,923 kg
Brutto hmotnost	3,18 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	EB E-Box, ŠxVxH: 200 x 300 x 80 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi

## Schválení

---

Schválení	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK