


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7492.400

# Kluzné lišty, pro vysoké zatížení

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7492.400 - Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS se dvěma upevňovacími rovinami

Pro skříně TS pro datové sítě se dvěma montážními rovinami, jako podpěra pro těžké vestavné komponenty.

## Funkce

Obj. číslo	DK 7492.400
Provedení	Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 19"
Popis výrobku	Pro podepření těžkých vestavných komponent. Kluzné lišty se jednoduše zavěsí na zalomené profilové lišty a zajistí šrouby. Kombinované použití s přídavnými hloubkovými vzpěrami nebo u skříní o šířce 800 mm s přídavným upevněním profilových lišt působí proti eventuálnímu zkroucení profilových lišt při nerovnoměrně rozložené zátěži.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Distance between mounting levels	398 mm
Zatížitelnost	80 kg, statická zátěž
Poznámka	Nelze použít ve spojení s montážním rámem 19" Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami. Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
Kontaktní plocha	Šířka: 55 mm Hloubka: 361 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	0,9 kg
Brutto hmotnost	0,98 kg
Číslo celní sazby	73269098

# Funkce

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Podpůrná lišta do 80 kg

---