

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7644.000

Nástěnné skřínky AE

Stát: 12.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7644.000 - Nástěnné skříňky AE s 19" výsuvným rámem

Nástěnné skříňe pro malé datové sítě s výsuvnou montážní deskou 19" a přírubovou deskou s kartáčovou lištou pro zavedení kabelu ve dně. Krytí IP 54

Funkce

Obj. číslo	DK 7644.000
Provedení	s 19" výsuvným rámem
Materiál	Skříň: ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Skříň: strukturovaná prášková barva Výsuvný rám: nerez ocel
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Přírubová deska s kartáčovou lištou pro zavedení kabelů do dna skříňe Výsuvný rám je upevněn na teleskopických lištách Výstupní mřížky jsou umístěny ve dnu skříňky a na boční straně vlevo Průhledové okno na boční straně vpravo Lišta pro upevnění kabelů na zadní stěně Přídavná lišta pro upevnění kabelů k montáži na výsuvný rám
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 600 mm Hloubka: 350 mm
Montážní výška pro komponenty	10 U
Installation height U mounting frame vertical	4 U
Pozice dveřního dorazu	vlevo
Počet uzávěrů	2

Funkce

Základní materiál	Ocelový plech
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54 ve spojení s přírubovou deskou pro kabelovou průchodku
Balení	1 ks
Netto hmotnost	25,175 kg
Brutto hmotnost	26,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27142408

Schválení

Schválení	Lloyds Register of Shipping
-----------	-----------------------------