


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8184.235

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech

Stát: 10.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8184.235 - Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro TS, TS IT

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech, pro TS

Funkce

Obj. číslo	TS 8184.235
Výhody	Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem Snadné umístění díky pomocným závěsům Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Ploché držáky lze namontovat podle potřeby z vnější nebo vnitřní strany skříně Osaditelná plocha: Vnější rozměr – 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS TS IT Výška: 1.800 mm Hloubka: 400 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	2 ks
Netto hmotnost	16,6 kg
Brutto hmotnost	17,8 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524

Funkce

ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	TS Bočnice, šroubovatelné, pro TS, TS IT, pro ŠxH: 1800x400 mm, ocelový plech

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK
------------	-----------------------
