

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AE 1018.600

## Kompakt-Schaltschränke AE

Stand: 07.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1018.600 - Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

## Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                       | AE 1018.600   |
| Material                          | Gehäuse: Edelstahl<br>Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Montageplatte: Stahlblech<br>Edelstahl 1.4301 (AISI 304)               |
| Oberfläche                        | Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm<br>Montageplatte: verzinkt  |
| Lieferumfang                      | Gehäuse mit Tür(en)<br>Montageplatte<br>Verschluss: 3 mm Doppelbart   |
| Schutzart NEMA                    | NEMA 12   |
| Schutzart IP nach EN 60 529       | IP 55   |
| IK-Code                           | IK08  |
| Abmessung                         | Breite: 1.000 mm<br>Höhe: 1.000 mm<br>Tiefe: 300 mm   |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 939 mm x 955 mm   |
| Anzahl Türen                      | 2   |
| Anzahl Verschlüsse                | 2   |
| Verschluss                        | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 2<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart<br>Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt |
| Grundmaterial                     | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)   |
| Verpackungseinheit                | 1 Stück   |
| Nettogewicht                      | 65,4 kg   |

# Eigenschaften

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bruttogewicht       | 67 kg   |
| Zolltarifnummer     | 94032080  |
| ETIM 9              | EC000261  |
| ETIM 8              | EC000261  |
| ECLASS 8.0          | 27180101  |
| Produktbeschreibung | AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1000x1000x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, doppeltürig, zwei Vorreiberverschlüsse |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)      |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

---