Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





KX 1301.000 E-Box KX

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



KX 1301.000 - E-Box KX Edelstahl

Die E-Box KX, Edelstahl bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme. Die serienmäßigen 180°-Scharniere ermöglichen eine gute Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	KX 1301.000
Material	Gehäuse: Edelstahl
	Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
	Montageplatte: Stahlblech
	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
	Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Montageplatte
	Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Abmessung	Breite: 200 mm
	Höhe: 300 mm
	Tiefe: 155 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessungen Montageplatte (B x H)	175 mm x 275 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Materialstärke Tür	1,25 mm
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 1
Grundmaterial	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.88
Bruttogewicht	3.889
Zolltarifnummer	84879059
EAN	4028177919037
E-Number Sweden	E3465169
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schaltschrank (E-Box, Edelstahl)

Gehäuse mit Tür:

© Rittal 2025

Stabile Edelstahlkonstruktion,

Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,

mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,

mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,

Rückwand geschlossen mit Prägung, Tür rechts scharniert,

mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,

Erdung in der Tür über Bolzen,

mit Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz

nach DIN43668, mit Montageplatte.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild

zur eindeutigen Kennzeichnung und zum

einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -

Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der

einzelnen Teile.

Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Mini-Komfortgriff.

Material:

Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt

Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:

Strichschliff, Korn 180

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4X

Abmessungen (B x H x T): 200x300x155 mm

Abmessungen Montageplatte (B x H): 175 x 285 mm

Modell-Nr.:1301.000

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

© Rittal 2025 4