

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## KL 1524.010 Klemmenkästen KL

Stand: 06.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1524.010 - Klemmenkästen KL Edelstahl

Klemmenkasten aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Schutzart IP 66.

## Eigenschaften

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                 | KL 1524.010  |
| Material                    | Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung |
| Oberfläche                  | Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180  |
| Lieferumfang                | Gehäuse mit Deckel<br>Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen  |
| Schutzart NEMA              | NEMA 4X  |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66  |
| IK-Code                     | IK08   |
| Abmessung                   | Breite: 300 mm<br>Höhe: 200 mm<br>Tiefe: 80 mm   |
| Materialstärke Deckel       | 1,25 mm  |
| Materialstärke Gehäuse      | 1,25 mm  |
| Verschluss                  | Anzahl Verschlüsse: 4  |
| Grundmaterial               | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)  |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück  |
| Nettogewicht                | 2,15 kg  |
| Bruttogewicht               | 2,28 kg  |
| Zolltarifnummer             | 84879090   |
| ETIM 9                      | EC000261   |
| ETIM 8                      | EC000261   |
| ECLASS 8.0                  | 27180101   |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

KL Klemmenkasten, BHT: 300x200x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte

# Approbationen

---

Approbationen

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

Erklärungen

Konformitätserklärung  
Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

Edelstahl-Klemmgehäuse ohne Flansch

(80/120 mm tief), Schutzart IP 66

Gehäuse: in 1,25 mm Edelstahlausführung 1.4301

rostfrei, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung. Deckel aus 1,25 mm Edelstahl, aufliegend, mit eingeschäumter Spezialdeckeldichtung, mit Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen. Gehäuse mit Spezial-Kunststoffbuchsen für Unverlierbarkeit der Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.

Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung, Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere, Montageplatte

Oberflächenausführung: Strichschliff

Abmessungen (B x H x T): 300 x 200 x 80 mm