Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KL 1529.510

Klemmenkästen KL

Stand: 31.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

KL 1529.510 - Klemmenkästen KL ohne Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, ohne Flanschplatte. Schutzart IP 66

Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1529.510
Material	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Abmessung	Breite: 200 mm Höhe: 150 mm Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 4
IK-Code	IK08
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,58 kg
Bruttogewicht	1,77 kg
Zolltarifnummer	84879059
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	KL Klemmenkasten, BHT: 200x150x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Herstellererklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK