

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## KL 1534.510 Klemmenkästen KL

Stand: 26.01.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1534.510 - Klemmenkästen KL mit Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1534.510
Material	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Flanschplatten	Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 2 + 2 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2
Grundmaterial	Stahlblech

# Eigenschaften

---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

---

Nettogewicht	5.34
--------------	------

---

Bruttogewicht	5.44
---------------	------

---

Zolltarifnummer	73269098
-----------------	----------

---

EAN	4028177251403
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3404690
-----------------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

# Approbationen

---

Approbationen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---

---

Erklärungen	Konformitätserklärung UK
-------------	--------------------------