Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





KL 1540.510 Klemmenkästen KL

Stand: 07.09.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



KL 1540.510 - Klemmenkästen KL mit Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.



Eigenschaften

KL 1540.510
Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Strukturlack
RAL 7035
Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
NEMA 12
IP 55
IK08
Breite: 600 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 120 mm
1,25 mm
1,38 mm
Flanschplatte (links + rechts) Anzahl: 1 + 1
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position links/rechts: 2
Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 2 + 2
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2

© Rittal 2025

Eigenschaften

Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.66
Bruttogewicht	9.316
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177251618
E-Number Sweden	E3404696
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3