Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



BG 1558.510

Bus-Gehäuse BG

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

BG 1558.510 - Bus-Gehäuse BG

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	BG 1558.510
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Tür Sichtfenster in der Tür Flanschplatte im Gehäuseboden
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 125 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Schutzart NEMA	NEMA 12
IK-Code	IK08
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Materialstärke Tür	1,25 mm
Position Türanschlag	unten
Anzahl Tragschienen	1
Verschluss	Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Anzahl Verschlüsse: 2
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2026

Eigenschaften

Nettogewicht	3,631 kg
Bruttogewicht	3,8 kg
Zolltarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	BG Bus-Gehäuse, BHT: 400x200x125 mm, Stahlblech, mit Flanschplatte im Boden und Tragschienen, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert

Approbationen

Approbationen	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung