## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# KX 1588.000 E-Box KX

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### KX 1588.000 - E-Box KX Edelstahl

Die E-Box KX, Edelstahl bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme. Die serienmäßigen 180°-Scharniere ermöglichen eine gute Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	KX 1588.000
Material	Gehäuse: Edelstahl
	Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
	Montageplatte: Stahlblech
	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
	Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Montageplatte
	Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Abmessung	Breite: 380 mm
	Höhe: 300 mm
	Tiefe: 155 mm

© Rittal 2025 2

### Eigenschaften

Abmessungen Montageplatte (B x H)	365 mm x 275 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Materialstärke Tür	1,25 mm
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 1
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.4
Bruttogewicht	6.5
Zolltarifnummer	84879059
EAN	4028177919143
E-Number Sweden	E3465244
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

#### Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

### Ausschreibungstext

Schaltschrank (E-Box, Edelstahl)

Gehäuse mit Tür:

© Rittal 2025 3

Stabile Edelstahlkonstruktion,

Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,

mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,

mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,

Rückwand geschlossen mit Prägung, Tür rechts scharniert,

mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,

Erdung in der Tür über Bolzen,

mit Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz

nach DIN43668, mit Montageplatte.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild

zur eindeutigen Kennzeichnung und zum

einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -

Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der

einzelnen Teile.

Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Mini-Komfortgriff.

Material:

Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt

Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:

Strichschliff, Korn 180

Schutzart nach IEC 60 529: IP 65

Schutzart nach UL 508A: Typ 4

Abmessungen (B x H x T): 380x300x155 mm

Abmessungen Montageplatte (B x H): 365 x 275 mm

Modell-Nr.:1588.000

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

© Rittal 2025 4