

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EL 2092.500 Käfigmutter

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2092.500 - Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter, mit Gewinde M5, ohne Kontaktierung

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | EL 2092.500 |
| Ausführung | ohne Kontaktierung |
| Produktbeschreibung | Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse. |
| Abmessung | Gewinde: M5 |
| Für Materialstärken | 0,8 - 2,5 mm |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Nettogewicht | 0,15 kg |
| Bruttogewicht | 0,221 kg |
| Zolltarifnummer | 73181692 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
| Produktbeschreibung | EL Käfigmuttern, M5, ohne Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm. |