Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





AX 2262.160 Wandgehäuse AX, 3-teilig

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AX 2262.160 - Wandgehäuse AX, 3-teilig

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2262.160
Ausführung	Wandgehäuse IT
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
	Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten
	Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und
	zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
	Design-Sichttür
	Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart
	Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E
	Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung
Höheneinheiten	21 HE
Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 1.012 mm
	Tiefe: 673 mm

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Einbautiefe	620 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 951 mm
Tiefe Schwenkteil	516 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
Anzahl Verschlüsse	1
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	750 N
Belastbarkeit Wandteil (statisch)	250 N
Grundmaterial	Stahlblech
Verschluss	Ausführung Verschluss: Komfortgriff und 2-Punktverriegelung Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	55
Bruttogewicht	56.5
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177983304
E-Number Sweden	E7238561
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

	er e eus lan
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3

Ausschreibungstext

AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 673 mm

Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus: Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung.

Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)

Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm

Profillochung in Front- und Rückrahmen.

Design-Sichttür mit Komfortgriff mit 2-Punktverriegelung für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen

Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör).

Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm,

Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529

Abmessung (B x H x T): 600 x 1012 x 673 mm, 21 HE

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

© Rittal 2025 4