

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EL 2271.605

Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 08.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2271.605 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	EL 2271.605
Ausführung	Wandgehäuse IT mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt) Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	21 HE
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.012 mm Tiefe: 473 mm
Einbautiefe	420 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 949 mm

Eigenschaften

Tiefe Schwenkteil	316 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	485 mm x 965 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	750 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	53,2 kg
Bruttogewicht	56 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeschreibung	EL Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, BHT: 600x1012x473 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne

Approbationen

Approbationen	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	---------------------------------------

Ausschreibungstext

Basis Rittal EL, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 473 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 21 HE

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt), Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,

Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,

Montageplatte verzinkt

Abmessungen (B x H x T):

600 x 1012 x 473 mm (21HE)

VE = 1 St.