

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SG 2374.070 Glühlampen

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - Glühlampen für Dauerlichtelemente

Mit BA 15d-Sockel.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2374.070
Produktbeschreibung	mit BA 15d-Sockel
Nutzen	Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Funktionsweise	Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Leistungsaufnahme (ca.)	5 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	286 V AC
Bemessungsisolationsspannung	2000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	260 V
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,021 kg
Bruttogewicht	0,024 kg
Zolltarifnummer	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeschreibung	SG Glühlampe, für Dauerlichtelement, 230 V, 5W