

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SM 2383.030

## TFT-Halter

Stand: 04.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SM 2383.030 - TFT-Halter

Geeignet für die Montage von TFTs an Gehäusebefestigungen CP-S, CP-L und vertikalem Tragarm über Gehäusebefestigung, neigbar.



## Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr.             | SM 2383.030  |
| Produktbeschreibung     | Geeignet für die Montage von TFTs mit VESA 75/100. Adaption bis 21" an Befestigung CP 40 (6501.070), Befestigung CP 60 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm (6206.360), vertikalem Tragarm über Neigungsadapter +100°/-60° (6206.460). |
| Material                | Stahlblech   |
| Oberfläche              | Lackiert   |
| Farbe                   | RAL 7024   |
| Abmessung               | Breite: 477 mm<br>Höhe: 372 mm<br>Tiefe: 110,5 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück  |
| Nettogewicht            | 3,033 kg   |
| Bruttogewicht           | 3,233 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,2 kg CO2 eq (Cat B)   |

# Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer        | 83024900  |
| ETIM 9                 | EC002620  |
| ETIM 8                 | EC002620  |
| ECLASS 8.0             | 27189261  |
| Produktbeschreibung    | SM TFT-Halter, für Tisch TFTs bis 21", BHT: 477x372x110,5 mm  |