

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2459.000 Kondensatablauf

Stand: 06.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2459.000 - Kondensatablauf

Kondensatablauf zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung).



## Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                  | SZ 2459.000  |
| Produktbeschreibung          | Zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung). Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 16 mm. (Bei AX-Stahlblech ist die Bohrung im Boden bereits vorhanden.) |
| Material                     | Polyamid   |
| Farbe                        | Ähnlich RAL 7035   |
| Hinweis                      | Spritzwasserschutz bei sachgerechter Montage unten   |
| Type rating nach UL 50E      | Type 1<br>Type 3R  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 44  |
| Verpackungseinheit           | 6 Stück  |
| Nettogewicht                 | 0,03 kg  |
| Bruttogewicht                | 0,038 kg   |
| Zolltarifnummer              | 39269097   |
| ETIM 9                       | EC002009   |
| ETIM 8                       | EC002009   |
| ECLASS 8.0                   | 27180715   |
| Produktbeschreibung          | SZ Kondensatablauf   |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL - FTTA