Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2459.000 Kondensatablauf

Stand: 30.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2459.000 - Kondensatablauf

Kondensatablauf zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung).



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2459.000
Produktbeschreibung	Zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung). Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 16 mm. (Bei AX-Stahlblech ist die Bohrung im Boden bereits vorhanden.)
Material	Polyamid
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Spritzwasserschutz bei sachgerechter Montage unten
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 44
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	0.03
Bruttogewicht	0.038
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177023741
E-Number Sweden	E3404775
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27180715

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025

3