

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.715 Steckdosenbox

Stand: 01.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.715 - Steckdosenbox für Systemleuchte LED

In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.715
Produktbeschreibung	In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.
Nutzen	Gleiches Anschlusszubehör wie Systemleuchte LED Kaskadierbar mit Systemleuchte LED Flexible Montage im ganzen Schrank und am Türrohrrahmen möglich Ergonomische Positionierung der Steckdosenbox an Flächen Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch einfache Anschlusstechnik und Integration in den Stromkreis der Systemleuchte LED
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 7016
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig
Hinweis	Je nach Anwendung ist eine Durchgangsverdrahtung oder eine Einspeisung 3-polig notwendig

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 163 mm Höhe: 68 mm Tiefe: 43,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...55 °C
Steckdosen	CN (Typ I, GB 1002)
Bemessungsbetriebsspannung	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,26 kg
Bruttogewicht	0,274 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6
Zolltarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeschreibung	SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für China, CN (Typ I, GB 1002)

Approbationen

Approbationen	CQC-CCC
Erklärungen	PCF-Deklaration