Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2503.020
Wandbefestigungshalter

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2503.020 - Wandbefestigungshalter für AX Stahlblech, KX Stahlblech, AX IT, EL

Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2503.020
Produktbeschreibung	Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.
Nutzen	Direkte Verschraubung von hinten mit einer selbstformenden Schraube in den Durchzug des Gehäuses Einfaches Einhängen des Wandhalters an eine vormontierte Schraube in der Wand Durch verschiedene Montagepositionen kann die Wandbefestigung optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden Alternativ zur selbstformenden Schraube kann der Halter auch mit einer Schraube und Mutter von innen befestigt werden Zusätzliche Möglichkeit zur Befestigung mit einer Mutter bei dynamischen Anwendungen
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Wandbefestigungshalter Abdeckkappen Inkl. Befestigungsmaterial
Wandabstand	40 mm

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: AX Stahlblech KX Stahlblech AX IT EL Wandgehäuse AX, 3-teilig
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,56 kg
Bruttogewicht	0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	SZ Wandbefestigungshalter, für AX und KX, Stahlblech, Wandabstand: 40 mm

Approbationen

Approbationen	DNV UL + C-UL - FTTA