

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2504.500

Innensechsrund-Schrauben

Stand: 04.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2504.500 - Innensechsrund-Schrauben

Passend für Aufrastmutter, Schiebemutter, Käfigmutter und Einsteckmutter, Maß M6 x 12.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2504.500 |
| Ausführung | Innensechsrund-Schrauben |
| Produktbeschreibung | Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen. |
| Abmessung | Gewinde: M6 Gewindelänge: 12 mm |
| Gewinde | M6 |
| Verpackungseinheit | 300 Stück |
| Nettogewicht | 0,9 kg |
| Bruttogewicht | 1,2 kg |
| Zolltarifnummer | 73181900 |
| ETIM 9 | EC000889 |
| ETIM 8 | EC000889 |
| ECLASS 8.0 | 23110190 |
| Produktbeschreibung | SZ Innensechsrund-Schrauben, für Gewinde M6 |