Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2504.500 Innensechsrund-Schrauben

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2504.500 - Innensechsrund-Schrauben

Passend für Aufrastmutter, Schiebemutter, Käfigmutter und Einsteckmutter, Maß M6 x 12.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2504.500
Ausführung	Innensechsrund-Schrauben
Produktbeschreibung	Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Abmessung	Gewinde: M6 Gewindelänge: 12 mm
Gewinde	M6
Verpackungseinheit	300 Stück
Nettogewicht	0.9
Bruttogewicht	1.2
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177214811
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110190

© Rittal 2025