Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

CLIMATISIERUNG

T-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

AX 2537.300 - Mini-Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2537.300	
Ausführung	Für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder	
Produktbeschreibung	Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen de Verschlusses geschwenkt. Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylinder und Verschluss-Einsätze (nach DIN 18 252). Ausführung ASSA und KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinde	
Material	Zink-Druckguss Kunststoff	
Oberfläche	Pulverbeschichtet	
Farbe	RAL 7035	
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf- Einsätze mit einer Länge von 40 mm	
Passend für Gehäusetyp	AX mit Vorreiber Stahlblech AX IT mit Vorreiberverschluss KX E-Box VX Teiltür Standpult CX Pultoberteil CX Pultmittelteil CX	
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	0.32	

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht	0.324
Zolltarifnummer	83024110
EAN	4028177938366
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

Approbationen

Approbationen	DNV-GI	
Approbationen	DINV-GL	
	UL + C-UL - FTTA	
	UL + C-UL - FIIA	

© Rittal 2025 3