## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2560.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 29.11.2025 (Qrelle: rittal.com/de-de)



## SZ 2560.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2560.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Abmessung	Breite: 160 mm Tiefe: 70 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 1
Betriebstemperaturbereich	-40 °C70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	2 2 3
Metrischer Durchmesser	M12 M20 M25
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.51
Bruttogewicht	0.605

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3