

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2560.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 05.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2560.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | SZ 2560.010 |
| Produktbeschreibung | Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden. |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 2 x M12 2 x M20 3 x M25 |
| Abmessung | Breite: 160 mm Tiefe: 70 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: AE |
| Flanschplatte | Größe: 1 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C...70 °C |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55 bei sachgerechter Montage |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 0,51 kg |
| Bruttogewicht | 0,605 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT:
160x70 mm, Größe: 1