

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2561.300

Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 22.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2561.300 |
| Produktbeschreibung | Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen. |
| Material | Kunststoff nach UL 94-V0 |
| Farbe | Ähnlich RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Abmessung | Breite: 256 mm Tiefe: 149 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: AX |
| Flanschplatte | Größe: 1 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei sachgerechter Montage |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max. | 15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,36 kg |
| Bruttogewicht | 0,365 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeschreibung

SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 256x149 mm, für Flanschplatten Größe 1

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL - FTTA