Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2561.300 Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2561.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.300	
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.	
Material	Kunststoff nach UL 94-V0	
Farbe	Ähnlich RAL 7035	
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen	
Abmessung	Breite: 256 mm Tiefe: 149 mm	
Passend für	Gehäusetyp: AX	
Flanschplatte	Größe: 1	
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage	
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12	
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) minmax.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	0.36	
Bruttogewicht	0.365	
Zolltarifnummer	39269097	
EAN	4028177935693	
E-Number Sweden	E3465288	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3