

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **SZ 2561.300**

## **Kunststoff-Flanschplatte**

Stand: 11.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**

**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# SZ 2561.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 256 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 1
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.36
Bruttogewicht	0.365
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177935693
E-Number Sweden	E3465288

# Eigenschaften

---

ETIM 9 EC000211

---

ETIM 8 EC000211

---

ECLASS 8.0 27142421

# Approbationen

---

Approbationen UL + C-UL - FTTA