Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2562.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 11.12.2025 (Qrelle: rittal.com/de-de)



SZ 2562.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SZ 2562.010 |
|--------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden. |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50 |
| Abmessung | Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AE |
| Flanschplatte | Größe: 4 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C70 °C |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55 bei sachgerechter Montage |
| Anzahl Vorprägungen | 2 4 4 10 4 4 |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Metrischer Durchmesser | M12 |
|------------------------|---------------|
| | M16 |
| | M20 |
| | M25 |
| | M32 |
| | M40 |
| | M50 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0.95 |
| Bruttogewicht | 1 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177550278 |
| E-Number Sweden | E3404763 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| | |

© Rittal 2025 3