

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2562.300

Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 11.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 2
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.495
Bruttogewicht	0.5
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177935716
E-Number Sweden	E3465289

Eigenschaften

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA