

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2562.500

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.500 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.500
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0 Halogefrei
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.55
Bruttogewicht	0.58
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177325609
E-Number Sweden	E3404728
ETIM 9	EC000211

Eigenschaften

ETIM 8

EC000211

ECLASS 8.0

27142421