## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





Stand: 16.12.2025 (Q/e/le: rittal.com/de-de)



## SZ 2563.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12
	4 x M16
	8 x M20
	13 x M25
	6 x M32
	4 x M40
	2 x M50
Abmessung	Breite: 530 mm
	Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 5
Betriebstemperaturbereich	-40 °C70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	2
	4
	8
	13
	6
	4
	2

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	1.75
Bruttogewicht	1.949
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3