Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



SZ 2563.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 14.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2563.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	1 x M12
	12 x M20
	11 x M25
	8 x M32
	4 x M40
Abmessung	Breite: 534 mm
	Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 5
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
Anzahl Vorprägungen	1
	12
	11
	8
	4

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M12
	M20
	M25
	M32
	M40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.96
Bruttogewicht	1.004
Zolltarifnummer	73079100
EAN	4028177390874
E-Number Sweden	E3404797
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3