

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2563.100

# Metall-Flanschplatte

Stand: 13.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Abmessung	Breite: 534 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 5
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,96 kg
Bruttogewicht	1,004 kg
Zolltarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Produktbeschreibung

SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 534x149 mm, Größe: 5