

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2565.110 Erdungsbänder

Stand: 10.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.110 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2565.110 |
| Produktbeschreibung | Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe. |
| Nutzen | Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig |
| Querschnitt | 10 mm ² |
| Anschluss | M6 – M8 |
| Einbaumöglichkeiten | Anschlussmöglichkeiten HD: Tür/Deckel M6, Gehäuse M6, Montageplatte M8 |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems. |
| Abmessung | Länge: 300 mm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Bruttogewicht | 0,179 kg |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Produktbeschreibung | SZ Erdungsband, Anschluß: M6-M8, für Querschnitt 10 mm ² , L: 300 mm |
