
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2565.110
Erdungsbänder

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SZ 2565.110 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2565.110
Produktbeschreibung	Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.
Nutzen	Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig
Querschnitt	10 mm²
Anschluss	M6 – M8
Einbaumöglichkeiten	Anschlussmöglichkeiten HD: Tür/Deckel M6, Gehäuse M6, Montageplatte M8
Hinweis	Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung	Länge: 300 mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,17 kg
Bruttogewicht	0,179 kg
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839

Eigenschaften

ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeschreibung	SZ Erdungsband, Anschluß: M6-M8, für Querschnitt 10 mm², L: 300 mm