


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2566.300

Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 2566.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2566.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 401 mm Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 6
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.752
Bruttogewicht	0.76
Zolltarifnummer	39269097

Eigenschaften

EAN	4028177935709
E-Number Sweden	E3465293
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------